

Ab500 - Ejektorsuger Syst. 200

Kode nr.: 42150000

Generell rengjøring støv / væske



Støv



Granulat



Spon



Væsker



Forskjellig



Egnet til suging av større mengder grovere partikler som granulat, sand, pulver, metallspen og væsker.

Ejektorsugeren har høyt undertrykk og kan brukes med store slangelengder. Beholderen kan leveres med kran for enkel tømning av væsker.

- Stort oppsamlingsvolum
- Enkel håndtering
- Stor sugekapasitet

Tekniske data

Sugehode kode nr. 43030001
Maks vakum 5200 mmV S
Maks innsuget luftmengde 342 Nm³/h
Trykkluftforbruk 3 Nm³/min
Lufttrykk 700 kPa
Støynivå 75,5 dB(A)
Filter, hoved: 43110300
Filter, hoved, areal: 0,59 m²
Filter, hoved, godkjenning: M
Filter, hoved, type: Pose
Filter, hoved, materiale: PTFE på PET
Filter, hoved, rengjøringsmetode: Manuell
Godkjenning - EN 60335-2-69
Filter, kontroll: -
Filter, kontroll, areal: -
Filter, kontroll, godkjenning: -
Filter, kontroll, type: -
Filter, kontroll, materiale: -
Filter, kontroll, rengjøringsmetode: -
Beholder volum: 220 liter
Beholder praktisk volum: 160 liter
Standard innsugsdiameter: 51 mm
Standard sugeslange, diameter: 51 mm
Standard sugeslange, lengde: 6 meter
Standard sugeslange, kvalitet: P/V C
Samtidige operatører: -
Lengde x Bredde x Høyde: 925 x 850 x 1380 mm
Vekt: 72 kg

Metriske

43030001
5200 mmV S
342 Nm³/h
3 Nm³/min
700 kPa
75,5 dB(A)
43110300
0,59 m²
M
Pose
PTFE på PET
Manuell
-
-
-
-
-
-
-
-
220 liter
160 liter
51 mm
51 mm
6 meter
P/V C
-
925 x 850 x 1380 mm
72 kg

Imperiske

-
205 inV S
201cfm
106 cfm
7 bar
-
-
6,4 sq.ft
-
-
-
-
-
-
-
-
58,1gallon
42,3 gallon
2 inches
2 inches
19,7 fot
-
-
36 x 33 x 54 inches
159 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - 1/2"	-	-
20mm - 3/4"	1- 6 meter	3 - 20 fot
25mm - 1"	7 - 29 meter	23 - 95 fot
32mm - 1 1/4"	30 - 70 meter	98 - 230 fot
38mm - 1 1/2"	71 - 160 meter	233 - 525 fot
51mm - 2"	161+ meter	528+ fot
63mm - 2 1/2"	-	-

V I K T I G !

For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Kopleinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkopleinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugeren forbruk.

Kapasitetdiagram

