

Ab722 - Ejektorsuger Syst. 200

Kode nr.: 42172200

Suging / gjenvinning av sandblåsemiddel



En ekstremt kraftig ejektorsuger for oppsamling av sandblåsegrit og andre granulater over lange avstander. Kompakt design, bygget på felles ramme med mulighet for truckhåndtering. Materialet skilles ut i en silo og kan gjenvinnes. Støvet går videre til den trykkluftrensede filterdelen og samles i en beholder.

- Stor sugekapasitet
- Trykkluftspylt filter
- Trykkluftrenset filter

Tekniske data

Sugehode kode nr. 43044001
Maks vakuum 6800 mmV S
Maks innsuget luftmengde 660 Nm³/h
Trykkluftforbruk 8,6 Nm³/min
Lufttrykk 700 kPa
Støynivå 78 dB(A)
Filter, hoved: 43164001
Filter, hoved, areal: 5,25 m²
Filter, hoved, godkjenning: H12
Filter, hoved, type: NCF
Filter, hoved, materiale: Sintret PP
Filter, hoved, rengjøringsmetode: Trykkluft
Godkjenning - EN1822-1:1998
Filter, kontroll: -
Filter, kontroll, areal: -
Filter, kontroll, godkjenning: -
Filter, kontroll, type: -
Filter, kontroll, materiale: -
Filter, kontroll, rengjøringsmetode: -
Beholder volum: 67 + 220 liter
Beholder praktisk volum: 67 + 220 liter
Standard innsugsdiameter: 76 mm
Standard sugeslange, diameter: 76 mm
Standard sugeslange, lengde: 10 meter
Standard sugeslange, kvalitet: PUR
Samtidige operatører: -
Lengde x Bredde x Høyde: 1530 x 1000 x 2870 mm
Vekt: 300 kg

Metriske

43044001
6800 mmV S
660 Nm³/h
8,6 Nm³/min
700 kPa
78 dB(A)
43164001
5,25 m²
H12
NCF
Sintret PP
Trykkluft

Imperiske

-
268 inV S
388 cfm
304 cfm
7 bar
-
-
56,5 sq.ft
-
-
-
-
-
-
-
-
17,7 + 58,1 gallon
17,7 + 58,1 gallon
3 inches
3 inches
32,8 fot
-
60 x 39 x 113 inches
661 lbs

Nødvendig dimensjon for trykkluftslange

Diameter	Lengde	
12mm - ½"	-	-
20mm - ¾"	-	-
25mm - 1"	1- 4 meter	3 - 13 fot
32mm - 1¼"	5 - 11 meter	16 - 36 fot
38mm - 1½"	12 - 32 meter	39 - 105 fot
51mm - 2"	33 - 125 meter	108 - 410 fot
63mm - 2½"	126+ meter	413+ fot

V I K T I G !

For lange og/eller for små slanger, fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat. Kopleinger må ha tilfredsstillende lysåpning. Hurtigkopleinger anbefales ikke benyttet. For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk.

Kapasitettdiagram

